

# Réducteur EMGA-80-P-G5-SST-87

Code article: 549433

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille de flasque du réducteur	80 mm
Taille de flasque moteur	87 mm
Jeu en torsion	0.12 deg
Type de réducteur	Engrenage planétaire
Rapport de transmission	5:1
Vitesse d'entraînement max.	7000 1/min
Température de service réducteur	-25 °C...90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP54
Couple de sortie continu	110 Nm
Moment d'inertie du réducteur	0.45 kgcm <sup>2</sup>
Couple de sortie maximal	176 Nm
Rendement max.	98 %
Rigidité à la torsion	6 Nm/arcmin
Poids du produit	2100 g
Interface de sortie du réducteur	80G
Interface réducteur actionneur	87 A
Note sur le matériau	Conforme à RoHS