

Bobine
MD-2-24VDC-PA
Code article: 549903

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Facteur de marche	100%
Caractéristiques de bobine	24 V CC : 6,8 W
Fluctuations de tension admissibles	+/- 10 %
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-20 °C...50 °C
Couple de serrage max. du raccord	0.5 Nm
Poids du produit	110 g
Raccord électrique	selon DIN EN 175301-803
Mode de fixation	Avec écrou moleté
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de bobine	Résine thermodurcissable Cuivre Acier
Matériau d'enroulement	Cuivre