

Bobine MD-2-230VAC-PA

Code article: 549905

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode d'actionnement	électrique
Position de montage	Indifférente
Facteur de marche	100%
Facteur de puissance $\cos \{\phi\}$	0.7
Caractéristiques de bobine	230 V CA : 50/60 Hz, puissance d'appel 14,5 VA, puissance de maintien 10,5 VA
Variations de fréquence admissibles	+/- 10 %
Fluctuations de tension admissibles	+/- 10 %
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne relative aux basses tensions
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-20 °C...50 °C
Couple de serrage max. du raccord	0.5 Nm
Poids du produit	110 g
Raccord électrique	selon DIN EN 175301-803
Mode de fixation	Avec écrou moleté
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de bobine	Résine thermodurcissable Cuivre Acier
Matériau d'enroulement	Cuivre