

Bobine MH-2-24VDC-PA

Code article: 549906

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Indication de la position de commutation	non
Temps d'appel min.	12 ms
Facteur de marche	100%
Facteur de puissance cos {phi}	0.7
Caractéristiques de bobine	24 V CC : 7,9 W
Variations de fréquence admissibles	+/- 10 %
Fluctuations de tension admissibles	+/- 10 %
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP65
Note sur le degré de protection	IP00 sans connecteur femelle
Température ambiante	-20 °C...50 °C
Couple de serrage max. du raccord	2 Nm
Poids du produit	150 g
Raccord électrique	selon DIN EN 175301-803
Mode de fixation	Avec contre-écrou
Matériau de bobine	Résine thermodurcissable Cuivre Acier
Matériau d'enroulement	Cuivre