

Bobine
MH-2-230VAC-PA

Code article: 549908

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Indication de la position de commutation	non
Temps d'appel min.	12 ms
Facteur de marche	100%
Facteur de puissance cos {phi}	0.7
Caractéristiques de bobine	230 V AC : 14,0 VA
Variations de fréquence admissibles	+/- 10 %
Fluctuations de tension admissibles	+/- 10 %
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne relative aux basses tensions
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP65
Note sur le degré de protection	IP00 sans connecteur femelle
Température ambiante	-20 °C...50 °C
Couple de serrage max. du raccord	2 Nm
Poids du produit	150 g
Raccord électrique	selon DIN EN 175301-803
Mode de fixation	Avec contre-écrou
Matériau de bobine	Résine thermodurcissable Cuivre Acier
Matériau d'enroulement	Cuivre