


# Connecteur femelle MSSD-N

Code article: 550067

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Selon la norme	EN 175301-803
Sortie de câble	coudé
Poids du produit	30 g
Raccord électrique 1, conception	carrée
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteur femelle
Raccord électrique 1, connectique	Plan de pose type A, selon EN 175301-803
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	3
Raccord électrique 1, type de fixation	sur électrodistributeur avec vis centrale M3
Raccord électrique 2, technologie de raccordement	Borne à vis
Plage de tension de service CC	0 V...24 V
Plage de tension de service CA	0 V...250 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	16 A
Presse-étoupe	M20x1,5
Diamètre de câble	8 mm...10 mm
Section nominale du fil	1.5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection	IP65
Note sur le degré de protection	à l'état monté
Température ambiante	-25 °C...80 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide
Couleur du boîtier	noir
Matériau de vis	Acier
Matériau joints d'étanchéité	VMQ