

Bloc de raccordement CPE18-3/2-PRS-3/8-7-NPT

Code article: 550624

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimension modulaire	26 mm
Position de montage	Indifférente
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	7
Nombre max. de zones de pression	2
Pression d'éclatement	5 MPa 50 bar 725 psi
Pression de service	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	23 °F...122 °F
Température ambiante	23 °F...122 °F
Couple de serrage max. de fixation du distributeur	1.5 ft-lbf
Poids du produit	23.3 oz
Mode de fixation du bloc de raccordement	avec trou débouchant
Mode de fixation distributeur	Avec taraudage
Raccord pneumatique 1	NPT 3/8
Raccord pneumatique 3	NPT 3/8
Raccord pneumatique 5	NPT 3/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau embase de raccordement	Alliage d'aluminium corroyé