


# bride de moteur EAMF-A-44A/B-40A

N° de pièce: 550985

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Code d'interface, moteur	40A
Code d'interface, carter de couplage	44A 44B
Note sur la matière	Conforme RoHS