


Accouplement KSE-40-66-D08-D11

N° de pièce: 550997

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	8 mm
Diamètre de support 2	11 mm
Taille	40
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	6.500 1/min
Moment d'inertie	42,3 kgmm ²
Couple transmissible	17 Nm
Poids du produit	139 g
Note sur la matière	Conforme RoHS