

Tuyau plastique PEN-4X0,75-GE

Code article: 551480

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø extérieur	4 mm
Rayon de courbure important pour le débit	20 mm
Ø intérieur	2.7 mm
Rayon de courbure min.	10 mm
Propriétés du tuyau	compatible avec la chaîne porte-câbles
Pression de service en fonction de la température	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Note concernant la pression de service	Eau : max. 0,6 MPa à 0 - 50 °C
Certification	TÜV
Certificat de l'organisme d'émission	B 013277 0506 00
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau (liquide, sans glace)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe de salle blanche	Élément installé de manière statique, aucune évaluation pertinente possible selon ISO 14644-1
Température ambiante	-30 °C...60 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0.00643 kg/m
Raccord pneumatique	pour raccord enfichable de Ø extérieur de 4 mm pour raccord cannelé de Ø intérieur de 3 mm avec écrou-raccord Pour raccord cannelé de Ø intérieur de 3 mm
Couleur	Jaune
Dureté Shore	D 52 +/-3
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du tuyau	PE