

# Tuyau plastique PEN-16X2,5-GE

Code article: 551485

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                  | Valeur                                                                                        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø extérieur                                       | 16 mm                                                                                         |
| Rayon de courbure important pour le débit         | 122 mm                                                                                        |
| Ø intérieur                                       | 10.8 mm                                                                                       |
| Rayon de courbure min.                            | 57.5 mm                                                                                       |
| Propriétés du tuyau                               | compatible avec la chaîne porte-câbles                                                        |
| Pression de service en fonction de la température | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                             |
| Note concernant la pression de service            | Eau : max. 0,6 MPa à 0 - 50 °C                                                                |
| Certification                                     | TÜV                                                                                           |
| Certificat de l'organisme d'émission              | B 013277 0506 00                                                                              |
| Fluide de service                                 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Eau (liquide, sans glace)                       |
| Conformité PWIS                                   | VDMA24364-B2-L                                                                                |
| Classe de salle blanche                           | Élément installé de manière statique, aucune évaluation pertinente possible selon ISO 14644-1 |
| Température ambiante                              | -30 °C...60 °C                                                                                |
| Poids du produit en fonction de la longueur       | 0.1029 kg/m                                                                                   |
| Raccord pneumatique                               | Pour raccord enfichable de Ø extérieur de 16 mm                                               |
| Couleur                                           | Jaune                                                                                         |
| Dureté Shore                                      | D 52 +/-3                                                                                     |
| Note sur le matériau                              | Conforme à RoHS                                                                               |
| Matériau du tuyau                                 | PE                                                                                            |