


Réducteur
EMGA-120-P-G5-SAS-140
Code article: 552199

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille de flasque du réducteur	120 mm
Taille de flasque moteur	140 mm
Jeu en torsion	0.12 deg
Type de réducteur	Engrenage planétaire
Rapport de transmission	5:1
Vitesse d'entraînement max.	6500 1/min
Température de service réducteur	-25 °C...90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP54
Couple de sortie continu	195 Nm
Moment d'inertie du réducteur	1.53 kgcm ²
Couple de sortie maximal	312 Nm
Rendement max.	98 %
Rigidité à la torsion	12 Nm/arcmin
Poids du produit	6000 g
Interface de sortie du réducteur	120G
Interface réducteur actionneur	140 A
Note sur le matériau	Conforme à RoHS