


# Vérin cylindrique

## DGS-25- -PPV-S6


N° de pièce: 552394  
Produit de fin de série

FESTO

avec amortissement de fin de course réglable des deux côtés.  
Ce produit n'est disponible qu'aupres de la société Festo au Brésil.  
Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2016. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Exemple de représentation



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	1 ... 500 mm
Diamètre de piston	25 mm
Amortissement	PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés
Conception	Piston Tige de piston
Détection de position	sans
Variantes	Joints résistant à la chaleur, max. 120°C
Pression de service	1 ... 12 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température ambiante	-20 ... 120 °C
Longueur d'amortissement	16 mm
Force théorique sous 6 bar, au recul	247 N
Force théorique sous 6 bar, à l'avance	295 N
Raccord pneumatique	G1/8
Information matière couvercle	Acier zingué
Information matière joints	FPM
Information matière tige de piston	Acier traité
Information matière profilé de vérin	Acier fortement allié