

# Silencieux U-1/2-BR

Code article: 552422

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                   | Valeur  |
|--|---|
| Position de montage                                | Indifférente  |
| Pression de service                                | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar   |
| Pression différentielle par rapport à l'atmosphère | 10600 l/min   |
| Fluide de service                                  | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande     | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Conformité PWIS                                    | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Niveau de pression sonore                          | 80 dB(A)  |
| Température ambiante                               | -10 °C...70 °C  |
| Poids du produit                                   | 75 g  |
| Raccord pneumatique                                | G1/2  |
| Matériau d'insert d'amortisseur                    | PE  |
| Matériau du boîtier                                | Aluminium moulé sous pression   |