



Distributeur à galet RWB-3-1/8

Code article: 552432

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable fermé
Mode d'actionnement	mécanique
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	120 l/min
Raccord de travail pneumatique	G1/8
Pression de service	3.5 bar...8 bar
Structure de construction	Clapet
Diamètre nominal	3.5 mm
Mode de pilotage	piloté
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Force d'actionnement	3.1 N
Poids du produit	160 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Raccord pneumatique 3	G1/8
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé Anodisé