


câble F.O. SOOC-TB-M4-2-R25-S4

N° de pièce: 552813

FESTO

convient pour les capteurs à fibre optique SOE4.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|-------------------------------------|
| Note sur la matière | Contenant de substances de silicone |
| Méthode de mesure | Barrière à transmission |
| Diamètre minimal d'un objet | 0,35 mm |
| Fibre optique - particularité | Standard |
| Portée | 400 mm |
| Température ambiante | -55 ... 70 °C |
| Taille de la tete | M4 |
| Longueur de la fibre optique | 2 m |
| Longueur de la douille | 40 mm |
| Rayon de courbure min. | 25 mm |
| Couple de serrage max. | 2 Nm |
| Diamètre extérieur | 2,2 mm |
| Matériau corps | Acier fortement allié inoxydable |
| Matériau câble F.O. | PE |
| Degré de protection | IP66 |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |