


Câble F.O. SOOC-TB-F-M4-2-R2

Code article: 552818

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Méthode de mesure	Barrière opto-électronique unilatérale
Diamètre minimum d'un objet	0.15 mm
Câble F.O. - particularité	Flexible
Portée	300 mm
Température ambiante	-40 °C...70 °C
Taille de la tête	M4
Longueur des fibres optiques	2 m
Rayon de courbure min.	2 mm
Couple de serrage max.	2 Nm
Ø extérieur	2.2 mm
Matériau du boîtier	Laiton nickelé
Matériau du câble F.O.	PE
Degré de protection	IP66
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III