

Câble F.O.
SOOC-TB-P-M4-2-R15
Code article: 552823

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Méthode de mesure	Barrière opto-électronique unilatérale
Diamètre minimum d'un objet	0.2 mm
Câble F.O. - particularité	Précision
Portée	120 mm
Température ambiante	-55 °C...70 °C
Taille de la tête	M4
Longueur des fibres optiques	2 m
Rayon de courbure min.	15 mm
Couple de serrage max.	2 Nm
Ø extérieur	2.2 mm
Matériau du boîtier	acier inoxydable fortement allié
Matériau du câble F.O.	PE
Degré de protection	IP66
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III