


# Câble F.O. SOOC-TB-P-M4-1-R15

Code article: 552825

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                       | Valeur                                 |
|--|--|
| Note sur le matériau                   | Conforme à RoHS                        |
| Méthode de mesure                      | Barrière opto-électronique unilatérale |
| Diamètre minimum d'un objet            | 0.2 mm                                 |
| Câble F.O. - particularité             | Précision                              |
| Portée                                 | 120 mm                                 |
| Température ambiante                   | -55 °C...70 °C                         |
| Taille de la tête                      | M4                                     |
| Longueur des fibres optiques           | 1 m                                    |
| Rayon de courbure min.                 | 15 mm                                  |
| Couple de serrage max.                 | 2 Nm                                   |
| Ø extérieur                            | 2.2 mm                                 |
| Matériau du boîtier                    | acier inoxydable fortement allié       |
| Matériau du câble F.O.                 | PE                                     |
| Degré de protection                    | IP66                                   |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 1 - faibles effets de corrosion        |
| Conformité PWIS                        | VDMA24364-Zone III                     |