

Câble F.O.
S00C-TB-P-C5-2-R10
Code article: 552828

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Méthode de mesure	Cellule photoélectrique à fourche
Diamètre minimum d'un objet	0.2 mm
Câble F.O. - particularité	Cellule photoélectrique à fourche
Portée	5 mm
Température ambiante	-55 °C...70 °C
Taille de la tête	Rectangle 41 x 15 x 7 mm Fosse de fourche 5x29 mm
Longueur des fibres optiques	2 m
Rayon de courbure min.	10 mm
Ø extérieur	1.25 mm
Matériau du boîtier	ABS
Matériau du câble F.O.	PE
Degré de protection	IP66
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III