

Câble F.O.
S00C-DS-C-M4-2-R15
Code article: 552842

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Méthode de mesure	Détecteur à réflexion
Diamètre minimum d'un objet	0.1 mm
Câble F.O. - particularité	Coaxial
Portée	75 mm
Température ambiante	-55 °C...70 °C
Taille de la tête	M4
Longueur des fibres optiques	2 m
Rayon de courbure min.	15 mm
Couple de serrage max.	2 Nm
Ø extérieur	1.25 mm
Matériau du boîtier	Laiton nickelé
Matériau du câble F.O.	PE
Degré de protection	IP66
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III