


Barrette de raccordement MHJ9-P16

Code article: 553125

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimension modulaire	10 mm
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	16 Versions possibles selon les désirs du client
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Poids du produit	428 g
Mode de fixation	Avec équerre-support
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 2	M7
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau embase de raccordement	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé