

Kit de soufflet DADB-S1-25-S251-300

Code article: 553431

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø extérieur	29 mm
Taille	25
Courses	251 mm...300 mm
Rallonge de tige de piston	86 mm
Modèle	rond
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Kit de soufflet à air d'échappement canalisé
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Les métaux contenant plus de 5 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation. Sont exclus le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Résistance aux fluides	Poussières Copeaux Huiles Graisses Essences
Température ambiante	-10 °C...80 °C
Poids du produit	84 g
Mode de fixation	Avec vis sans tête Avec taraudage
Raccord pneumatique	M5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau des pièces d'adaptation	Renforcé de polyamide
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du soufflet	NBR
Matériau vis sans tête	Acier inoxydable fortement allié