

Kit de soufflet DADB-S1-40-S476-500

Code article: 553479

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø extérieur	46 mm
Taille	40
Courses	476 mm...500 mm
Rallonge de tige de piston	132 mm
Modèle	rond
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Kit de soufflet à air d'échappement canalisé
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Les métaux contenant plus de 5 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation. Sont exclus le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Résistance aux fluides	Poussières Copeaux Huiles Graisses Essences
Degré de protection	IP54
Température ambiante	-10 °C...80 °C
Poids du produit	137 g
Mode de fixation	Avec vis sans tête Avec taraudage
Raccord pneumatique	G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau des pièces d'adaptation	Renforcé de polyamide
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du soufflet	NBR
Matériau vis sans tête	Acier inoxydable fortement allié