

**Fixation**  
**SAMH-G3-Q**  
Code article: 553569

**FESTO**



**Fiche technique**

| Caractéristiques                       | Valeur                         |
|--|--------------------------------|
| Modèle                                 | pour rainure en queue d'aronde |
| Température ambiante                   | -10 °C...60 °C                 |
| Mode de fixation                       | avec trou débouchant           |
| Couple de serrage max.                 | 3 Nm                           |
| Poids du produit                       | 10 g                           |
| Matériau du boîtier                    | Alliage d'aluminium corroyé    |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 0 - Aucun effet de corrosion   |
| Conformité PWIS                        | VDMA24364-B2-L                 |