Tuyau plastique
PAN

Code article: 553610

Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø extérieur	4 mm...16 mm
Ø intérieur	2.5 mm...12 mm
Conforme à la norme	DIN 73378-PA12-PHL
Pression de service en fonction de la température	-0.95 bar...35 bar
Certification	TÜV
Certificat de l'organisme d'émission	B 013277 0506 00
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Huile minérale
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe de salle blanche	Elément installé de manière statique, aucune évaluation pertinente possible selon ISO 14644-1
Température ambiante	-60 °C...100 °C
Couleur	bleu marron Jaune Vert Naturel rouge Noir Argent Blanc
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du tuyau	PA12-P TPE-A