

Tuyau plastique PEN

Code article: 553769

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø extérieur	4 mm...16 mm
Ø intérieur	2.7 mm...10.8 mm
Propriétés du tuyau	compatible avec la chaîne porte-câbles
Pression de service en fonction de la température	-0.95 bar...10 bar
Certification	TÜV
Certificat de l'organisme d'émission	B 013277 0506 00
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau (liquide, sans glace)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe de salle blanche	Elément installé de manière statique, aucune évaluation pertinente possible selon ISO 14644-1
Température ambiante	-30 °C...60 °C
Couleur	bleu Jaune Vert Naturel rouge Noir Argent Blanc
Dureté Shore	D 52 +/-3
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du tuyau	PE