

# Tuyau plastique PLN

Code article: 553850

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques   | Valeur  |
|--|---|
| Ø extérieur  | 4 mm...16 mm  |
| Ø intérieur  | 2.9 mm...12 mm  |
| Pression de service en fonction de la température        | -0.95 bar...14 bar  |
| Certification  | TÜV   |
| Certificat de l'organisme d'émission                     | B 013277 0527 00  |
| Fluide de service  | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Eau (liquide, sans glace)                       |
| Conformité PWIS  | VDMA24364-B2-L  |
| Aptitude aux salles blanches, mesurée selon ISO 14644-14 | Elément installé de manière statique, aucune évaluation pertinente possible selon ISO 14644-1 |
| Aptitude alimentaire                                     | voir Informations complémentaires sur les matériaux   |
| Température ambiante                                     | -30 °C...80 °C  |
| Couleur  | bleu<br>marron<br>Jaune<br>Vert<br>Naturel<br>rouge<br>Noir<br>Argent<br>Blanc                |
| Note sur le matériau                                     | Conforme à RoHS   |
| Matériau du tuyau  | PE  |