


# fiche NECC-L1G8-C1

N° de pièce: 553860

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Plage de tension de service CA	300 V
Courant admissible	10 A
Section de raccordement	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Température ambiante	-25 ... 100 °C
Degré d'encrassement	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Matériau corps	PBT