

Tuyau plastique PAN-6X1-RT

Code article: 553925

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø extérieur	6 mm
Rayon de courbure important pour le débit	32 mm
Ø intérieur	4 mm
Rayon de courbure min.	14 mm
Propriétés du tuyau	compatible avec la chaîne porte-câbles
Pression de service en fonction de la température	-0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 bar...19 bar -13.775 psi...275.5 psi
Certification	TÜV
Certificat de l'organisme d'émission	B 013277 0527 00
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-30 °C...80 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0.016 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de Ø extérieur de 6 mm pour raccord cannelé de Ø intérieur de 4 mm avec écrou-raccord pour raccord cannelé de Ø intérieur de 4 mm
Couleur	rouge
Dureté Shore	D 55 +/-3
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du tuyau	TPE-A