


câble de connexion NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9

N° de pièce: 553949

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Connexion électrique	Connecteur femelle Sub-D à 9 pôles à 15 pôles
Interface de câble	Connecteur SUB-D 15POL Connecteur SUB-D 9POL
Longueur de câble	2,5 m
Caractéristique du câble	Standard
Rayon de courbure de câble min.	78 mm
Diamètre de câble	5,2 mm
Type de câble	LIYCY
Structure du câble	3x0,34 blindé
Code couleur gaine de conducteur	marron vert blanc
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-30 ... 80 °C
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 70 °C
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Material cable sheath	PVC
Couleur de la gaine de câble	gris
Material housing	Matière plastique métallisée Métal
Material electrical contact	doré