


Câble moteur NEBM-T1G6-T1G6-2.5

N° de pièce: 556794

FESTO

Pour le raccordement du moteur et du contrôleur.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Caractéristique du câble | compatible chaînes porte-câbles |
| Degré d'encrassement | 3 |
| Degré de protection | monté IP65 |
| Température ambiante pour câble non posés à demeure | -40 ... 90 °C |
| Température ambiante | -50 ... 90 °C |
| Rayon de courbure de câble min. | 60 mm |
| Structure du câble | blindé 6 x 1 mm ² |
| Diamètre de câble | 8 mm |
| Longueur de câble | 2,5 m |
| Note sur la matière | Contenant de substances de silicone Conforme RoHS |
| Information matière gaine de câble | TPE-U(PUR) |