


Barrette de raccordement MHJ10-P16

Code article: 557608

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimension modulaire	11 mm
Protection contre l'inversion de polarité	Pour tension de service
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	16 Versions possibles selon les désirs du client
Certification	RCM Mark
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Poids du produit	635 g
Mode de fixation	Avec équerre-support
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 2	M7
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau embase de raccordement	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé