


# Barrette de raccordement VABM-C8-12E-G14-10-M1

Code article: 557659

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                   | Valeur                       |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Dimension modulaire                                | 12 mm                        |
| Nombre maximal d'emplacements de distributeurs     | 10                           |
| Classe de protection anticorrosion CRC             | 0 - Aucun effet de corrosion |
| Conformité PWIS                                    | VDMA24364-B1/B2-L            |
| Couple de serrage max. de fixation du distributeur | 0.6 Nm                       |
| Couple de serrage max. montage mural               | 5 Nm                         |
| Poids du produit                                   | 788 g                        |
| Raccord pneumatique 1                              | G1/4                         |
| Raccord pneumatique 3                              | G1/4                         |
| Raccord pneumatique 5                              | G1/4                         |
| Note sur le matériau                               | Conforme à RoHS              |
| Matériau embase de raccordement                    | Alliage d'aluminium corroyé  |