

Barrette de raccordement VABM-C8-12E-G14-16-M1

Code article: 557665

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimension modulaire	12 mm
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	16
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Couple de serrage max. de fixation du distributeur	0.6 Nm
Couple de serrage max. montage mural	5 Nm
Poids du produit	1093 g
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 3	G1/4
Raccord pneumatique 5	G1/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau embase de raccordement	Alliage d'aluminium corroyé