

Accouplement EAMD-19-15-9-8X10

Code article: 557999

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|----------------------------|-------------------------|
| Diamètre de logement 1 | 9 mm |
| Diamètre de logement 2 | 8 mm |
| Taille | 19 |
| Longueur nominale | 15 mm |
| Position de montage | Indifférente |
| Vitesse de rotation max. | 10000 1/min |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température de stockage | -25 °C...60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Température ambiante | -25 °C...60 °C |
| Moment d'inertie de masse | 0.445 kgmm ² |
| Couple transmissible | 2 Nm |
| Poids du produit | 13.5 g |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |