

# Accouplement EAMD-56-46-20-23X27

Code article: 558004

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques           | Valeur                |
|----------------------------|-----------------------|
| Diamètre de logement 1     | 20 mm                 |
| Diamètre de logement 2     | 23 mm                 |
| Taille                     | 56                    |
| Longueur nominale          | 46,5 mm               |
| Position de montage        | Indifférente          |
| Vitesse de rotation max.   | 5500 1/min            |
| Conformité PWIS            | VDMA24364-B2-L        |
| Température de stockage    | -25 °C...60 °C        |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 %              |
| Température ambiante       | -25 °C...60 °C        |
| Moment d'inertie de masse  | 151 kgmm <sup>2</sup> |
| Couple transmissible       | 60 Nm                 |
| Poids du produit           | 416 g                 |
| Note sur le matériau       | Conforme à RoHS       |