


Bride de moteur EAMF-A-62A-80G

Code article: 558021

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	332 g
Code d'interface moteur In	80G
Code d'interface du carter d'accouplement	62 A
Note sur le matériau	Conforme à RoHS