

# Bout d'arbre EAMB-34-6-25X26-23X27

Code article: 558037

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	25 mm
Diamètre de logement 2	23 mm
Taille	120
Longueur nominale	26 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	5500 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	18.2 kgmm <sup>2</sup>
Couple transmissible	100 Nm
Poids du produit	201 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS