

# Bout d'arbre EAMB-44-7-35X30-32X32

Code article: 558038

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	35 mm
Diamètre de logement 2	32 mm
Taille	185
Longueur nominale	30 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	4500 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	75.3 kgmm <sup>2</sup>
Couple transmissible	200 Nm
Poids du produit	463 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS