

Accouplement EAMC-42-66-11-12

Code article: 558313

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	11 mm
Diamètre de logement 2	12 mm
Taille	42
Longueur nominale	66 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	6000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	45.5 kgmm ²
Couple transmissible	17 Nm
Poids du produit	166 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS