

## Raccord enfichable en T NPQM-T-G14-Q10-P10

Code article: 558741

**FESTO**



### Fiche technique

| Caractéristiques                                       | Valeur                                                              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Taille                                                 | Standard                                                            |
| Diamètre nominal                                       | 8 mm                                                                |
| Type d'étanchéité sur le tourillon vissé               | Anneau d'étanchéité                                                 |
| Modèle                                                 | Forme en T                                                          |
| Taille de fût                                          | 10                                                                  |
| Structure de construction                              | Principe Push-pull                                                  |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi |
| Fluide de service                                      | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                          |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande         | Fonctionnement lubrifié possible                                    |
| Classe de protection anticorrosion CRC                 | 1 - faibles effets de corrosion                                     |
| Conformité PWIS                                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Température ambiante                                   | -20 °C...70 °C                                                      |
| Couple de serrage nominal                              | 7.5 Nm                                                              |
| Tolérance du couple de serrage nominal                 | ± 20 %                                                              |
| Poids du produit                                       | 44.4 g                                                              |
| Mode de fixation                                       | Six pans extérieurs, SW16                                           |
| Raccord pneumatique 1                                  | Filetage G1/4                                                       |
| Raccord pneumatique 2                                  | pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm                                  |
| Note sur le matériau                                   | Conforme à RoHS                                                     |
| Matériau du boîtier                                    | Laiton nickelé                                                      |
| Matériau du joint de tuyau                             | NBR                                                                 |