


Carter d'accouplement EAMK-A-A22-38C

N° de pièce: 558900

FESTO

compatible avec bras mobile EGSA.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	22
Position de montage	indifférent
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	0 ... 50 °C
Note sur la matière	Conforme RoHS