

# Accouplement EAMC-20-30-5-6

Code article: 558902

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	5 mm
Diamètre de logement 2	6 mm
Taille	20
Longueur nominale	30 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	9000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	1.06 kgmm <sup>2</sup>
Couple transmissible	2.2 Nm
Poids du produit	20 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS