


Accouplement EAMC-30-35-8-9

N° de pièce: 558903

FESTO

compatible avec bras mobile EGSA.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	8 mm
Diamètre de support 2	9 mm
Taille	30
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	12.000 1/min
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	6,06 kgmm ²
Couple transmissible	5,1 Nm
Poids du produit	45 g
Note sur la matière	Conforme RoHS