


Carter d'accouplement EAMK-A-D32-35A-40A

Code article: 560280

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	115 g
Code d'interface, actionneur	D32C
Code d'interface du carter d'accouplement	40 A
Note sur le matériau	Conforme à RoHS