

Capot
VMPAL-KM-SD44-IP67-0
Code article: 560429

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Poids du produit	102 g
Raccord électrique	À assembler
Diamètre de câble autorisé	5 mm...13 mm
Section de raccordement	0.14 mm ² ...0.34 mm ²
Degré de protection	IP67 selon CEI 60529
Température ambiante	-5 °C...80 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens