


Plaque d'extrémité VABE-S6-2RZ-N34

Code article: 560840

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Selon la norme	ISO 5599-2
Position de montage	Indifférente
Type de terminal	44
Pression de service	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	336 g
Raccord d'air de pilotage 12	1/4 NPT
Raccord d'air de pilotage 14	1/4 NPT
Raccord pneumatique 1	NPT 3/4
Raccord pneumatique 3	NPT 3/4
Raccord pneumatique 5	NPT 3/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de plaque d'extrémité	Aluminium moulé sous pression