

Embase juxtaposable VABV-S2-2S-N12-T2

Code article: 560843

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimension modulaire	59 mm
Type de terminal	44
Pression de service	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne relative aux basses tensions
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	610 g
Raccord pneumatique 2	NPT 1/2
Raccord pneumatique 4	NPT 1/2
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de plaque	Aluminium moulé sous pression