


Module d'alimentation VMPAL-SP-QS3/8"

Code article: 560953

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	23.2 mm
Longueur	107.3 mm
Fonction intégrée	Avec module électrique juxtaposable
Structure du terminal de distributeurs	Différentes grandeurs de distributeurs possibles
Pression de service	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Pression de pilotage MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Pression de pilotage	3 bar...8 bar
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	50 g
Raccord pneumatique 1	Pour tuyau de Ø extérieur de 3/8"
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du module d'alimentation	Alliage d'aluminium corroyé Renforcé de polyamide